


品番：EA638FZ-7

品名：6mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
カタログ価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2,002 (2026/06/04 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

#### 仕様

適合ワイヤー径	6mm	全長	33mm
幅	18mm	使用ナット六角対辺	10.05mm
クリップ最低個数	2個	ロープ折り返し長さ	120mm
必要トルク	7kg	材質	SUS304
重量	36.2g		

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

#### 代替品

	品番 EA638RZ-6 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

