


品番：EA638FZ-8

品名：8mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
カタログ価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 955 (2026/06/04 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

#### 仕様

適合ワイヤー径	8mm	全長	40mm
幅	24mm	使用ナット六角対辺	12.73mm
クリップ最低個数	2個	ロープ折り返し長さ	133mm
必要トルク	14kg	材質	SUS304
重量	77.1g		

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

#### 代替品

	品番 EA638RZ-8 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

