


品番：EA638G-32

品名：34.0mm アイストラップ(ステンス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 200円(税抜)／220円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 200円(税抜)／220円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2026/03/01 11:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1363ページ                       |      |   |



カタログ訂正 26/02/10 ●サイズ:L3(誤)34mm (正)12mm (No.57 9050)

仕様

|                      |        |       |      |
|----------------------|--------|-------|------|
| 幅                    | 5mm    | 全長    | 44mm |
| 穴径                   | 4.8mm  | 穴間ピッチ | 34mm |
| 高さ                   | 16mm   | 使用荷重  | 5kg  |
| 材質                   | SUS304 | 重量    | 4g   |
| 取付ねじ無し               |        |       |      |
| 設置幅の狭い面でも取付け可能です。    |        |       |      |
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 |        |       |      |
| RoHS2対応品             |        |       |      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.