

品番：EA638G-34

品名：38.0mm アイストラップ(ステンス製)



販売価格	245円(税抜)／270円(税込)		
カタログ価格	245円(税抜)／270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/01 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:L3(誤)38mm (正)15mm (No.57 9050)

仕様

幅	12mm	全長	51mm
穴径	5.8mm	穴間ピッチ	38mm
高さ	19mm	使用荷重	10kg
材質	SUS304	重量	7g
取付ねじ無し			
設置幅の狭い面でも取付け可能です。			
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。			
RoHS2対応品			