

品番：EA638GA-10

品名：8.1mm アイストラップ(ステンス製/5個)





販売価格	380円(税抜)／ 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜)／418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/24 23:09現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1362ページ		



品番	EA638GA-10
品名	8.1mm アイストラップ(ステンス製/5個)
材質	SUS304
線径	8.1mm
幅	11mm
穴径	3.6mm
重量	4.5g
使用荷重	22kg
寸法	A:8.1mm、B:1.27mm、C:32.2mm、D:3.6mm、X:10.1mm、Y:44.7mm、Z:11mm

品番	EA638GA-10
品名	8.1mm アイストラップ(ステンス製/5個)
材質	SUS304
線径	8.1mm
幅	11mm
穴径	3.6mm
重量	4.5g
使用荷重	22kg
寸法	A:8.1mm、B:1.27mm、C:32.2mm、D:3.6mm、X:10.1mm、Y:44.7mm、Z:11mm



仕様

線径	8.1mm	幅	11mm
サイズ	A:8.1mm、B:1.27mm、C:32.2mm、D:3.6mm X:10.1mm、Y:44.7mm、Z:11mm	使用荷重	22kg
材質	SUS304	穴径	3.6mm
入数	5個	重量	4.5g
取付ねじ無し			
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。			
海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.