


品番：EA638GB-22

品名：34x40mm/φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)



販売価格	625円(税抜) / 688円(税込)		
カタログ価格	625円(税抜) / 688円(税込)		
在庫数	最新在庫: 72 (2026/04/14 04:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1360ページ		



チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)

仕様

線径	6.3mm	プレート	34×40mm
リング径	19mm	使用荷重	136kg
材質	SUS304	穴径	4.3mm
重量(g)	54.4		

リングは360度回転します。

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。

取付ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.