



品番 : EA638GN-19A

品名 : 4535kg/19.1mm 強力型シャックル(NITRONIC)




販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1758ページ		



仕様

材質	NITRONIC50	サイズ(mm)	A:44.4、B:31.8、D1:19.1、D2:22.3 L:76.2、X:104.1、Y:134.8、Z:57.1
使用荷重	4535kg	重量	1.15kg

代替品

	品番 EA638NN-3 コメント 4.75ton/19mm
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.