


品番：EA638JB-135

品名：φ5.0x115mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)



販売価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1365ページ		



カタログ訂正 ●ねじサイズ…(誤)1/2-20UNF(正)M10×60 (No.57 9048)

仕様

適合ワイヤー径	5mm	全長	115mm
ねじ径	M10	ねじ長	60mm
材質	ケーシング・ターミナル・六角ナット: SUS316 爪:SUS420(クロームメッキ) ゆるみ止ナット・座金:真鍮	重量	109g

主にワイヤーを張る用途(現場でのワイヤーの長さ調節)にお使い下さい。

RoHS2対応品

※吊り具として使用出来ません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.