

品番：EA638JB-9

品名：4.0x1000mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 06:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1371ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|-------|----|--------|
| 線径 | φ4mm | 全長 | 1000mm |
| 使用荷重 | 100kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 71g | | |
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | | | |
| 両端を合わせてねじを締めて閉じます。 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |
| ※ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい。 | | | |
| ※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.