


品番：EA638JG-57

品名：52.5x30.0mm D型カラビナ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 720円(税抜) / 792円(税込) | | |
| カタログ価格 | 720円(税抜) / 792円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/04/11 22:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1381ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----|--------|------|-----------|
| 線径 | 5mm | 外寸 | 52.5×30mm |
| 開口幅 | 13mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 16g |

ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結金具として

開口部が大きく使用しやすい形状

ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.