

品番：EA638JH-8

品名：8.0x 62mm ピン止めリングキャッチ(ステンス)



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/05/20 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1375ページ		



カタログ訂正 26/02/10 ●内寸(誤)61×17mm (正)62×17mm (No.57 9050)

仕様

線径	8mm	内寸	62×17mm
開口幅	10.5mm	使用荷重	350kg
材質	SUS304(スプリングピンのみ SUS420J2)	仕上げ	鏡面研磨仕上
重量	72g		

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに

ピンをハンマーで打ち込んで閉めると、再び開くことはできません。

両ネジタイプ

RoHS2対応品

※使用環境によっては錆びる事があります。

代替品

	品番	EA638JJ-8
	コメント	ねじ止め型



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.