


品番：EA638JJ-10

品名：10.0x 76mm ねじ止めリングキャッチ(ステンス)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/20 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1375ページ		



仕様

線径	10mm	内寸	76×22mm
開口幅	13mm	レンチサイズ	2mm
使用荷重	700kg	材質	SUS304
仕上げ	鏡面研磨仕上	重量	139g

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに


六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロック。ナットが外れにくくなっています。

六角レンチでネジを緩めて再び開くこともできます。

両ネジタイプ

RoHS対応品2

代替品

	<p>品番 EA638JH-9</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

