

品番：EA638JM-19

品名：122mm ベルトフック(ステンス製)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/27 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1380ページ		



カタログ訂正 26/02/16 ●(誤)開口幅 (正)適合ベルト厚(S) (No.57 9050)

仕様

サイズ	122×103mm	線径	12mm
開口幅	5mm	リング内径	19.5mm
使用荷重	200kg	材質	SUS304
重量	271g		

ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに

幅のあるベルトなどを使用してください。

※ロープ状のものを使用すると荷重のかかり方により強度が落ちることがあります。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.