



品番：EA638KE-14

品名：16.0x15.2mm ターンバツクル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/05/01 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1363ページ		



本体がアルミ製で軽量

仕様

サイズ	A:9.5、C:75.6、フックD:15.2、アイD:16.0 E:244.6、F:171.4、X:41.1、Y:201.6、Z:13.9	最小値(mm)	171.4
最大値(mm)	244.6(サイズ参照)	使用荷重(kg)	81
材質	本体:アルミニウム ボルト:SUS304	重量(g)	154.2
ねじ	UNC3/8"		

軽量用途の使用に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.