

品番：EA638KE-4

品名：16.0mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)



販売価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



カタログ訂正

24/05/23 最小値(mm):(誤)187.9 → (正)171.4(No.55 9043)

本体がアルミで軽量

仕様

サイズ	A:9.5、B:247.6、C:75.6、D:16.0 E:171.4、X:32.7、Y:204.7、Z:13.9	最小値(mm)	171.4
最大値(mm)	247.6(サイズ参照)	使用荷重(kg)	136
材質	本体:アルミニウム ボルト:SUS304	重量(g)	158.7
ねじ	UNC3/8"		

軽量用途の使用に適しています。

	品番	EA638KE-14
	コメント	Hook&Eye

