


品番 : EA638KH-67

品名 : 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 08:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

ねじ	1φ"	サイズ(mm)	A:22.3、B:25.4、C:22.3、D:31.7、 E:55.6、F:609.6 G:457.2、H:152.4、X:114.8、Y: 520.7、Z:54.1
最小値(mm)	457	最大値(mm)	609.6(サイズ参照)
使用荷重(kg)	3628	材質	SUS316
重量	5066g		

SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。

船舶、産業用途に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.