

品番：EA638KH-75

品名：12.7mm ターンバツクル(Hook & Eye/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,600円(税抜) / 7,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,600円(税抜) / 7,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2025/05/05 22:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1416ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------|----------|--------------|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 線径(mm) | 12.7 |
| 内径(mm) | 19 | 開口幅(mm) | 16 |
| 最小値(mm) | 258.8 | 最大値(mm) | 409.7(サイズ参照) |
| ねじ | UNC1/2" | 使用荷重(kg) | 453 |
| 重量 | 585.1g | | |

耐食性、耐久性に優れています。

海洋、産業での使用に最適です。

アイの部分は溶接されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.