

品番：EA638KH-77

品名：19.0mm ターンバツクル(Hook & Eye/ステンレス製)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/25 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

材質	ステンレス(SUS316)	線径(mm)	19
内径(mm)	27.9	開口幅(mm)	21.5
最小値(mm)	403.3	最大値(mm)	647.7(サイズ参照)
ねじ	UNC3/4"	使用荷重(kg)	907
重量	1945.9g		

耐食性、耐久性に優れています。

海洋、産業での使用に最適です。

アイの部分は溶接されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.