




品番：EA638LL-1

品名：28x15mm フック(粘着付/3個)



販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 100 (2025/08/02 21:53現在)		
商品入数	3	販売単位	PACK
カタログページ	1868ページ		



仕様

サイズ	28(W)×15(D)×40(H)mm	耐荷重	5kg
入数	3個	材質	ステンレス(SUS430)

ライターで裏面の接着剤をあぶって取り付けるタイプ

モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリートなど幅広くご利用頂けます。

取り外しは壁とフックの隙間にマイナスドライバーをあてて、ドライバーの頭をハンマーでゆっくりたたきながら丁寧にはずしてください。接着剤が壁面に残る場合がありますが、同様にしてはってください。

<使用上の注意>

- 1.土塀・しっくい・凸凹のある化粧ブロッククロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁・湿度の高いところ・塗装面・大理石などの高級石材・高温になる場所には取り付けられません。
- 2.時計・額縁・ガラス製品などの貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。
- 3.接着剤を溶かすときは火傷には充分ご注意ください。溶けた接着剤は高温になっておりますので手や衣服などにはつかないようにご注意ください。
- 4.水平・斜め方向への荷重はお避けください。
- 5.荷重制限をお守りください。
- 6.高所でのご使用は避けてください。
- 7.万一の為、壊れやすい物、貴重品は掛けないでください。
- 8.取り付けた下周辺にも万一の落下、脱落に備えて人がいないこと・壊れ物をおかないことが、安全面で必要です。充分ご配慮ください。

代替品

品番	EA638LL-2
コメント	サイズ違い仕様で確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.