


品番：EA638M-56

品名：M10x53mm Uボルト(ステンス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| カタログ価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/04 13:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--------|------|-------|
| 線径 | 9mm | 全長 | 53mm |
| ねじ径 | M10 | ねじ長 | 27mm |
| ねじ間ピッチ | 21mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 52g |
| 小さいUボルト | | | |
| 壁面・床面・地面への固定金具として | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.