


品番：EA638M-61

品名：25x17mm T型アイフ°レート(ステンレス製/台座半丸)



販売価格	670円(税抜) / 737円(税込)		
カタログ価格	670円(税抜) / 737円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1361ページ		



仕様

線径	3mm	プレートサイズ	25×17mm
奥行	14mm	リング径	6.5mm
穴径	3.2mm	穴間ピッチ	16mm
使用荷重	7kg	材質	SUS304
重量	7g		

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として

取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)

座部分:楕円形タイプ

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.