



品番：EA638MG-13

品名：M10 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)



販売価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
カタログ価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1360ページ		



仕様

線径	8mm	リング内径	50mm
プレート外径	50mm	奥行	32mm
ねじ径	M10	ねじ長	27mm
ドリル径	18mm	使用荷重	30kg
材質	SUS304 (アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト)	重量	184g

壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として

丸カンが付きで、太いロープ等を通すのが容易です。

アンカープラグ付き

座部分は円形です。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.