


品番：EA638MG-23

品名：M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/04 06:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1350ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                                |      |      |
|------|--------------------------------|------|------|
| 線径   | 8mm                            | 全長   | 65mm |
| 開口幅  | 13mm                           | 座金外径 | 22mm |
| ねじ径  | M8                             | ねじ長  | 15mm |
| ドリル径 | 12.5mm                         | 使用荷重 | 60kg |
| 材質   | フック:ステンレス(SUS304)<br>アンカー:スチール | 重量   | 74g  |

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

はずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

カットアンカー付

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.