


品番：EA638MG-24

品名：M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1350ページ		



仕様

線径	10mm	全長	80mm
開口幅	16mm	座金外径	22mm
ねじ径	M10	ねじ長	18mm
ドリル径	14.5mm	使用荷重	120kg
材質	フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール	重量	129g


壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

はずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

カットアンカー付

RoHS2対応品

代替品

	<p>品番 EA638MG-23</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.