


品番：EA638MG-40

品名：M6 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 560円(税抜) / 616円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 560円(税抜) / 616円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/23 06:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1350ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                                |      |      |
|------|--------------------------------|------|------|
| 線径   | 5.5mm                          | 全長   | 51mm |
| 開口幅  | 10mm                           | 座金外径 | 12mm |
| ねじ径  | M6                             | ねじ長  | 12mm |
| ドリル径 | 11mm                           | 使用荷重 | 18kg |
| 材質   | フック:ステンレス(SUS304)<br>アンカー:スチール | 重量   | 33g  |

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

ねじ付座金がセットされており、施工しやすいです。

フックは耐食性に優れたステンレス製

カットアンカー付

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.