


品番：EA638MG-42

品名：M8 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/29 04:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1350ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------|------|------|
| 線径 | 7mm | 全長 | 94mm |
| 開口幅 | 15mm | 座金外径 | 22mm |
| ねじ径 | M8 | ねじ長 | 15mm |
| ドリル径 | 12.5mm | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール | 重量 | 78g |

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

ねじ付座金がセットされており、施工しやすいです。

フックは耐食性に優れたステンレス製

カットアンカー付

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.