

品番：EA638NB-14

品名：25.0ton 強力型ボウシャックル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,200円(税抜) / 27,720円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 25,200円(税抜) / 27,720円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2024/11/01 08:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1824ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| 材質     | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) | サイズB | 73mm  |
| サイズD_1 | 44mm  | サイズL | 178mm |
| 使用荷重   | 25t   | ねじ径  | M52   |
| 重量     | 13.02kg                                       |      |       |

※仕様の際は使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.