

品番 : EA638NB-6

品名 : 3.25ton 強力型ボウシャックル



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 80 (2026/03/31 02:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 材質     | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) | サイズB | 27mm |
| サイズD_1 | 16mm  | サイズL | 60mm |
| 使用荷重   | 3.25t   | ねじ径  | M20  |
| 重量     | 591g  |      |      |

※仕様の際は使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.