

品番 : EA638ND-10

品名 : 9.5 ton 強力型シャックル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,550円(税抜) / 7,205円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,550円(税抜) / 7,205円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/07/02 23:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |   |        |       |
|------|---|--------|-------|
| 材質   | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) | サイズD_1 | 29mm  |
| サイズB | 46mm  | サイズL   | 109mm |
| ねじ径  | M33   | 使用荷重   | 9.5t  |
| 重量   | 3.62kg  |        |       |

※仕様には使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.