品番: EA638ND-7

品名: 4.75ton 強力型シャックル



| 販売価格    | 2,080円(税抜)/2,288円(税込)                |      |   |  |  |
|---------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 2,080円(税抜)/2,288円(税込)                |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>10</b> (2025/11/19 22:51現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 1807ページ                              |      |   |  |  |







## 仕様

| 材質   | ブラケット: スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト: スチール(電気亜鉛メッキに粉<br>体塗装) | サイズD_1 | 19mm  |
|------|---|--------|-------|
| サイズB | 32mm  | サイズL   | 71mm  |
| ねじ径  | M22   | 使用荷重   | 4.75t |
| 重量   | 1.12kg  |        |       |

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.