品番: EA638RL-14

品名: 4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)



販売価格	<b>2,350円</b> (税抜)/2,585円(税込)				
カタログ価格	2,350円(税抜)/2,585円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/05 18:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1414ページ				





















耐食性・耐孔食に優れています

## 仕様

適合ワイヤー径	4mm	ねじサイズ	M6×60mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約57g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	8kN		

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

## 【手順】

- (1)一旦分解する
- (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3)しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。