




品番：EA638RL-5

品名：5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/29 10:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1364ページ		



品番	EA638RL-5
規格	M8×30mm
材質	SUS316L
重量	約70g
破断強度	12.6kN

耐食性・耐孔食に優れています

### 仕様

適合ワイヤー径	5mm	ねじサイズ	M8×30mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約70g	最高引張力	12.6kN

(1×19)ワイヤー不可


破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

#### 【手順】

- (1) 一旦分解する
- (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3) しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

### 代替品

	品番	EA638RL-15
	コメント	ねじサイズ: M8×60mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.