


品番：**EA638RR-5**

品名：5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)



|         |                                      |      |   |
|---------|--------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>3,200円</b> (税抜) / 3,520円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込)              |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 51</b> (2025/06/18 17:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                    | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1414ページ                              |      |   |



耐食性・耐孔食に優れています

#### 仕様

|       |                |           |                   |
|-------|----------------|-----------|-------------------|
| 仕様    | 右雌ねじ           | 適合ワイヤー径   | 5mm               |
| ねじ径   | M8             | 全長        | 57mm              |
| 材質    | ステンレス(SUS316L) | 破断強度      | ワイヤーの最小破断強度の90%以内 |
| 重量    | 約55g           | 適正締め付けトルク | 25-30Nm           |
| 最高引張力 | 12.6kN         | 入数        | 1個                |

(1×19)ワイヤー不可

耐食性・耐孔食に優れています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.