

品番 : EA638RX-3

品名 : M6x22.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 840円(税抜)／924円(税込) | | |
| カタログ価格 | 840円(税抜)／924円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/02/19 19:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1364ページ | | |



耐食性・耐孔食に優れています

仕様

| | | | |
|------|---------------|-----|-------|
| 仕様 | 右ねじ | ねじ径 | M6 |
| 全長 | 46mm | 穴径 | 6mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 先端厚 | 5.9mm |
| 重量 | 約35g | 入数 | 1個 |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.