


品番 : EA638SD-63

品名 : M 10 アイナット(炭素鋼製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 190円(税抜) / 209円(税込) | | |
| カタログ価格 | 190円(税抜) / 209円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 57 (2025/09/18 14:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1810ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------|--------|-----|
| 使用荷重 | 230kg | 内径(mm) | 25 |
| 線径(mm) | 10 | ねじ径 | M10 |
| 材質 | 鍛造炭素鋼 | 重量 | 90g |
| DIN582 | | | |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.