


品番：EA638SS-34

品名：M12 アイナット(鍛造・ステンス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 38 (2026/06/25 15:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ                       |      |   |



鍛造のため、高強度です

#### 仕様

|                |                 |     |      |
|----------------|-----------------|-----|------|
| 材質             | 鍛造ステンレス(SUS304) | 内径  | 30mm |
| 線径             | 12mm            | ねじ径 | M12  |
| 使用荷重           | 340kg           |     |      |
| 研磨仕上げで光沢があります。 |                 |     |      |
| 並目ねじ           |                 |     |      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.