

品番：EA638SS-7

品名：M24 アイナット(電気亜鉛メッキ)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 179 (2026/06/25 17:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------|-------|------|
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ねじ径 | M24 |
| 内径 | 50mm | 線径 | 20mm |
| 使用荷重 | 1.8t | 重量(g) | 720 |
| 並目ねじ | | | |
| DIN582 | | | |
| DIN:C15 (JIS:S15C相当) | | | |
| ※使用に際しては使用荷重を超えないでください。 | | | |
| ※安全規則に従って使用してください。 | | | |
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.