

品番 : EA638ST-3

品名 : M10 アイナット(高張力合金鋼製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2025/12/16 21:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1810ページ                      |      |   |



カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56,57 1157)

### 仕様

|      |       |     |        |
|------|-------|-----|--------|
| 使用荷重 | 1.0 t | 内径  | 25mm   |
| 線径   | 10mm  | ねじ径 | M10    |
| 重量   | 110g  | 材質  | 高張力合金鋼 |

並目ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.