



品番：EA638SV-32

品名：M 6x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 715円(税抜) / 787円(税込) | | |
| カタログ価格 | 715円(税抜) / 787円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 14:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1761ページ | | |



耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

| | | | |
|----------|--------|-----------|---|
| 使用荷重(kg) | 226 | サイズ(mm) | A:6、B:63、C:101、D:12.7、E:12.7 X:23.1、Y:127、Z:11.6 |
| ねじ径 | M6 | リング内径(mm) | φ12.7 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 31.7 |

鍛造

本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。

ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.