


品番：EA638SV-68

品名：M10x 88mm ロングアイボルト(ステンス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 980円(税抜) / 1,078円(税込) | | |
| カタログ価格 | 980円(税抜) / 1,078円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/07/04 07:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1761ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|---------------|---------|---|
| 使用荷重 | 453kg | サイズ(mm) | A:10、B:88.9、C:101.6、D:22.3 X:39.6、Y:143.5、Z:19.5 |
| リング径 | 22mm | ねじ径 | M10 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |
| 鍛造 | | | |
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製 | | | |
| 船舶および産業用に最適です。 | | | |
| ナット1個とワッシャー2個がついています | | | |
| 溶着型 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.