品番: EA638SW-10

品名: M10 アイナット(ステンレス製)



販売価格	<b>2,440円</b> (税抜)/2,684円(税込)				
カタログ価格	2,440円(税抜)/2,684円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>9</b> (2025/11/23 16:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1810ページ				









## 鍛造ステンレス製で頑丈です

## 仕様

使用荷重(kg) 526		リング内径(mm)	32×38			
リング線径(mm)	9.4	ねじ径	M10			
材質	鍛造ステンレス(SUS316)	重量(g)	140.6			
並目ねじ						
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。						
船舶、産業用途に適しています。						

商品本体に、材質、サイズ、使用荷重の刻印があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.