


品番：EA639D

品名：20kg トグルクランプ



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/05/05 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0673ページ		



アジャストボルト M4X25mm

仕様

水平レバー・下方押え型			
締付能力	20kg	バー開き角度	55度
ハンドル開き角度	60度	クランプ部	六角ボルト頭(M4×25mm)
サイズ	24.5×67.3×21(H)mm	取付金具	24.5×24mm
取付穴	4箇所	重量	25.5g
ビニールグリップ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.