

品番：EA639SA-1

品名：50kg トグルクランプ(ステンス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2025/08/12 19:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0673ページ | | |



| | |
|---------|-------------------------------|
| 品番 | EA639SA-1 |
| 品名 | 50kg トグルクランプ(ステンス製) |
| 販売価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) |
| カタログ価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2025/08/12 19:37現在) |
| 商品入数 | 1 |
| 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0673ページ |

仕様

| | | | |
|-------------|-------------|--------|-------------------|
| 垂直レバー・下方押え型 | | | |
| 締付能力 | 50kg | バー開き角度 | 100° |
| ハンドル開き角度 | 56° | クランプ部 | 六角ボルト頭 |
| 本体材質 | ステンレス | サイズ | 33.3×51×74.4(H)mm |
| 取付金具 | 33.3×25.4mm | 取付穴 | φ4.4×4箇所 |
| 重量 | 60g | | |

代替品

| | |
|---|--------------------------|
|  | 品番 EA639CL コメント スチール製 |
|---|--------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.