

品番 : EA639SA-1

品名 : 50kg トグルクランプ(ステンレス製)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/03 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		




品番	EA639SA-1
品名	50kg トグルクランプ(ステンレス製)
販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/03 12:07現在)
商品入数	1
販売単位	個
カタログページ	0663ページ

仕様

垂直レバー・下方押え型			
締付能力	50kg	バー開き角度	100°
ハンドル開き角度	56°	クランプ部	六角ボルト頭
本体材質	ステンレス	サイズ	33.3×51×74.4(H)mm
取付金具	33.3×25.4mm	取付穴	φ4.4×4箇所
重量	60g		

代替品

	品番 EA639CL コメント スチール製
---	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.