品番: EA639YB-14

品名: 225kg トグルクランプ



販売価格	3,760円 (税抜)/ 4,136円(税込)				
カタログ価 格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/12 11:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0674ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H225U-L
全高	47~132mm	全長	184mm
取付金具サイズ	35×38.2mm	最大締付能力	225kg
アーム可動範囲	0~82°	レバー可動範囲	0~77°
質量	350g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)

横型トグルクランプ (ロック機構付)

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.