

品番：EA639YB-14

品名：225kg トグルクランプ

	販売価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
	カタログ価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/03 03:27現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0689ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H225U-L
水平レバー・下方押え型			
全長(mm)	178.5	全高(mm)	127
締付能力	225kg	取付金具サイズ	35×38.2mm
アーム可動範囲	90°	重量(g)	315
材質	SPCC(垂鉛メッキ)	クランプ部	クロロプレンゴム
タイプ	横型ロック機構付	レバー可動範囲	70°
RoHS対応品			