品番: EA639YB-23

品名: 225kg トグルクランプ



販売価格	2,760円 (税抜)/3,036円(税込)				
カタログ価 格	2,760円(税抜)/3,036円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/23 03:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0674ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H227U
全高	62~124mm	全長	210mm
取付金具サイズ	44×39.6mm	最大締付能力	225kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~60°
質量	320g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR)

横型トグルクランプ

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.