品番: EA639YB-25

品名: 450kg トグルクランプ



| 販売価格 | 5,020円 (税抜) / 5,522円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 5,020円(税抜)/5,522円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/11/23 03:04現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0674ページ | | | | |









仕様

| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H245U |
|---------|-------------|---------|---|
| 全高 | 109~219mm | 全長 | 329mm |
| 取付金具サイズ | 68.6×66.8mm | 最大締付能力 | 450kg |
| アーム可動範囲 | 0~100° | レバー可動範囲 | 0~70° |
| 質量 | 1420g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR) |

横型トグルクランプ

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.