品番: EA639YC-1

品名:300kgトグルクランプ



販売価格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)				
カタログ価 格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/23 03:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0674ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-HTC603PS
全高	87mm	全長	122mm
取付金具サイズ	48.0×52.1mm	ストローク	32mm
最大締付能力	300kg	質量	420g
材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ベース:SCM440(黒色粉体塗装) ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR) シャフト:S45C(亜鉛メッキ)		

押し型トグルクランプ

プッシュプル・横押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.