

品番 : EA640GA-1

品名 : 28x170mm 絶縁电工ナイフ(被覆切)



販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/15 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



DIN EN 60900に準拠
テストされたVDE標準
コードの部分を検査はオラフ
△ 1000 V 0.050Vで実施されました。

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	985303
全長	170mm	刃長	28mm
刃の半径	7mm	重量	64g

保護キャップ付

ブレードの先端にガイドシューが付き、絶縁に傷をつけない。

固定タイプのフックブレード

丸ケーブルに適しています。

ブレードはオイル焼き入れ処理済みの特殊工具鋼製

人間工学に基づいた安全ハンドル

ハンドルの端の指を引っかける部分と親指を置く部分があることで、刃を引く際の力を確実に伝えます。

1000V絶縁

DIN EN/IEC 60900:2004基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

代替品



品番 EA640GA-2
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.